

## Brides • DIN 6316 coudées EH 23160.




### Description produit

Cette bride (tête de bridage) DIN 6316 coudée est essentiellement utilisée dans le serrage mécanique des pièces à usiner.

### Matières

- acier traité, verni

### Plan




### Informations détaillées

Cote nominale b <sub>1</sub> [mm]	l	a	b <sub>2</sub>	Dimensions [mm]					Pour vis		Référence article	
				b <sub>3</sub>	c	e <sub>1</sub>	e <sub>2</sub>	h	[mm]	[in]		[g]
6,6	60	10	20	10	8	20	20	20	M 6	1/4	81	<a href="#">23160.0007</a>
9,0	80	12	25	12	9	25	25	24	M 8	5/16	165	<a href="#">23160.0009</a>
11,0	100	15	30	15	12	32	32	30	M10	3/8	307	<a href="#">23160.0011</a>
14,0	125	20	40	20	16	40	40	40	M12, M14	1/2	680	<a href="#">23160.0014</a>
18,0	125	25	50	25	20	49	40	50	M16, M18	5/8	1059	<a href="#">23160.0018<sup>1)</sup></a>
18,0	160	25	50	25	20	49	50	50	M16, M18	5/8	1356	<a href="#">23160.0019</a>
22,0	160	30	60	30	24	55	55	60	M20	3/4	1937	<a href="#">23160.0022<sup>1)</sup></a>
22,0	200	30	60	30	24	55	70	60	M20	3/4	2100	<a href="#">23160.0023</a>
26,0	200	35	70	35	28	72	60	70	M24	1	3364	<a href="#">23160.0026<sup>1)</sup></a>
26,0	250	35	70	35	28	72	80	70	M24	1	4115	<a href="#">23160.0027</a>
33,0	250	40	80	40	40	91	80	80	M30	1 1/4	4500	<a href="#">23160.0034<sup>1)</sup></a>
33,0	315	50	80	40	40	91	100	100	M30	1 1/4	8340	<a href="#">23160.0035</a>

<sup>1)</sup> Dimensions non comprises dans la norme DIN.

## Exemple d'application



## Conformité

### Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

### Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

### Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.