

Charnières

EH 25160.



Description produit

Les charnières se distinguent par leur construction compacte et stable.

Matières

Corps

- zamac, chromé
- zamac, revêtu de plastique, argent similaire à RAL 9006, aspect mat
- zamac, revêtu de plastique, noir similaire à RAL 9005, aspect mat
- inox 1.4308
- inox 1.4408, sablé mat

Axe


- inox

Plus d'informations

Autres produits

- Plaques d'écartement, pour charnières
- Plaques filetées, pour charnières
- Butées, pour charnières

Plan



Informations détaillées

Dimensions												[g]	Référence article
b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ +0,5	l ₁	l ₂			
[mm]													
zamac, chromé													
30	18	10,7	4,3	3	7,5	4	4,3	8,6	30	18	19	25160.0005	
40	25	14,0	5,3	4	9,0	5	5,5	11,0	40	25	48	25160.0010	
50	30	18,5	6,4	6	11,5	6	6,5	13,0	50	30	88	25160.0015	
60	36	21,5	8,3	8	15,0	8	8,5	17,0	60	36	165	25160.0020	
zamac, argenté													
30	18	10,7	4,3	3	7,5	4	4,3	8,6	30	18	19	25160.0105	
40	25	14,0	5,3	4	9,0	5	5,5	11,0	40	25	48	25160.0110	
50	30	18,5	6,4	6	11,5	6	6,5	13,0	50	30	88	25160.0115	
60	36	21,5	8,3	8	15,0	8	8,5	17,0	60	36	165	25160.0120	
zamac, noir													
30	18	10,7	4,3	3	7,5	4	4,3	8,6	30	18	19	25160.0205	
40	25	14,0	5,3	4	9,0	5	5,5	11,0	40	25	48	25160.0210	
50	30	18,5	6,4	6	11,5	6	6,5	13,0	50	30	88	25160.0215	
60	36	21,5	8,3	8	15,0	8	8,5	17,0	60	36	165	25160.0220	
inox													
30	18	10,7	4,3	3	7,5	4	4,3	8,6	30	18	19	25160.0305	
40	25	16,0	5,3	4	9,0	5	5,5	11,0	40	25	48	25160.0310	
50	30	21,0	6,4	6	11,5	6	6,5	13,0	50	30	88	25160.0315	
60	36	26,0	8,3	8	15,0	8	8,5	17,0	60	36	165	25160.0320	

b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	Dimensions						Référence article	
					h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ +0,5	l ₁	l ₂		
[mm]												
inox A4												
30	18	10,7	4,3	3	7,5	4	4,3	8,6	30	18	23	25160.1305
40	25	16,0	5,3	4	9,0	5	5,5	11,0	40	25	57	25160.1310
50	30	21,0	6,4	6	11,5	6	6,5	13,0	50	30	110	25160.1315
60	36	26,0	8,3	8	15,0	8	8,5	17,0	60	36	210	25160.1320

Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.