

Maillets SIMPLEX • TPE souple; avec boîtier en fonte malléable et manche en bois

EH 3001.



Description produit

La série SIMPLEX 3001 est équipée des deux côtés avec un embout bleu TPE souple (série 3201).

C'est l'embout le plus souple de la gamme SIMPLEX. Il est très amortissant et convient donc aux travaux délicats. Par rapport au maillet en caoutchouc traditionnel, il ne laisse pas de traces d'abrasion noires indésirables.

Le boîtier en fonte malléable dispose d'une douille de protection du manche intégrée qui assure une bonne résistance à la rupture.

Le manche en bois de qualité, absorbant les vibrations et ergonomique dispose d'une double-couche de vernis dans la zone de préhension, ce qui le rend insensible à l'encrassement.

Suivant le principe SIMPLEX tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n'épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.

Cette version est disponible de la taille D30mm à D80mm. La version D80mm est également disponible avec un manche extra court (Art. 3001.082).

Caractéristiques du produit :

- Maillet SIMPLEX avec de chaque côté un embout TPE souple (bleu, souple, sans marquage, très amortissant).
- Boîtier en fonte malléable avec douille de protection du manche intégrée et grande résistance à la rupture.
- Manche en bois de qualité, amortissant les vibrations, ergonomique ; double-couche de vernis dans la zone de préhension (insensible à l'encrassement).
- Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources.
- Cette version est disponible de la taille D30mm à D80mm.
- D80mm également disponible avec un manche extra court (Art. 3001.082).

Domaine d'application

pour des matériaux très sensibles, jardinage et paysagisme, pose de carrelage / pavés, pose de pierres naturelles, construction de meubles, construction à sec, construction de fenêtres et portes, travaux de menuiserie

Matières

Manche

- bois

Embouts

- TPE souple, bleu
- sans marquage
- doux

Boîtier

- fonte malléable

Informations détaillées

| Ø | Dimensions | | | [oz] | GTIN | proflcl@ss 5.0 | ecl@ss 10.1 | Référence article |
|------|------------|-------|--------------------------------------|-------|---------------|-------------------|-------------|----------------------|
| | | | Longueur x Largeur x Hauteur [in] | | | | | |
| 1,18 | 3,54 | 11,61 | 11,61 x 3,54 x 1,18 | 12,35 | 4030618300007 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3001.030 |
| 1,57 | 4,53 | 12,80 | 12,80 x 4,53 x 1,57 | 21,52 | 4030618300014 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3001.040 |
| 1,97 | 5,31 | 14,57 | 14,57 x 5,31 x 1,97 | 37,74 | 4030618300021 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3001.050 |
| 2,36 | 5,91 | 15,94 | 15,94 x 5,91 x 2,36 | 51,50 | 4030618300038 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3001.060 |
| 3,15 | 6,89 | 19,29 | 19,29 x 6,89 x 3,15 | 97,89 | 4030618312277 | AAA905c002 | 21-04-09-16 | 3001.080 |

Exemple d'application



Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.