

Maillets SIMPLEX • Caoutchouc chargé, avec pied intégré / TPE souple, avec boîtier en fonte malléable et manche en bois de haute qualité

EH 3012.



Description produit

La série SIMPLEX 3012 dispose de la combinaison d'embouts très appréciée TPE souple / caoutchouc chargé.

L'embout bleu en TPE souple (série 3201) est l'embout le plus souple de la gamme SIMPLEX. Il est très amortissant et convient donc aux travaux délicats. Par rapport au maillet en caoutchouc traditionnel, il ne laisse pas de traces d'abrasion noires indésirables.

Grâce à sa forme ingénieuse, l'embout en caoutchouc chargé avec pied intégré (3202.2) permet au marteau de tenir sur sa tête et évite de se pencher. Cela rend le travail nettement plus ergonomique et ménage le dos. Le mélange de caoutchouc est très résistant à l'usure, amortissant et sans odeur et dure bien plus longtemps qu'un maillet en caoutchouc traditionnel. Le boîtier en fonte malléable dispose d'une douille de protection du manche intégrée qui assure une bonne résistance à la rupture.

Le manche en bois de qualité, absorbant les vibrations et ergonomique dispose d'une double-couche de vernis dans la zone de préhension, ce qui le rend insensible à l'encrassement. Suivant le principe SIMPLEX tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n'épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.

Cette version est disponible en taille D60mm et D80mm. La version D80mm est également disponible avec manche extra court (Art. 3012.282).

Caractéristiques du produit :

- Évolution du bestseller de Halder : L'embout en caoutchouc chargé avec pied intégré (3202.2) permet de ménager son dos pendant le travail et de moins se baisser.
- Maillet SIMPLEX avec combinaison d'embouts TPE souple (bleu, souple, sans marquage) / caoutchouc avec pied intégré (3202.2) permet de ménager son dos pendant le travail et de moins se baisser.
- Boîtier en fonte malléable avec douille de protection du manche intégrée et grande résistance à la rupture.
- Le manche en hickory de 70cm permet une préhension aisée en étant debout.
- Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources.
- Disponible en diamètre de 60mm et 80mm.
- Diamètre 80mm également disponible avec un manche extra court (Art. 3012.282).

Domaine d'application

Jardinage et paysagisme, travaux de pavage, pose de carrelage / pavés

Ce marteau comprend des embouts spéciaux avec "pied intégré".

Matières

Manche

- bois

Embout 1

- TPE souple, bleu
- sans marquage
- doux

Embout 2

- Caoutchouc chargé, noir, avec « pied intégré »
- mi-dur
- absorbeur de chocs
- sans odeur
- faible usure

Boîtier




- fonte malléable

Plus d'informations

Autres produits

- Maillets SIMPLEX, TPE souple / caoutchouc chargé, avec boîtier en fonte malléable et manche en bois

Informations détaillées

Ø	Dimensions		Longueur x Largeur x Hauteur [in]	 [oz]	GTIN	profcid@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Référence article
								
2,36	5,91	15,94	15,94 x 5,91 x 2,36	52,91	4030618311089	AAA905c002	21-04-09-16	3012.260
3,15	6,89	19,29	19,29 x 6,89 x 3,15	100,71	4030618312390	AAA905c002	21-04-09-16	3012.280

Exemple d'application



Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.