

Plus Box SIMPLEX "Jardinage / Paysagisme" • Maillet SIMPLEX D60, caoutchouc chargé avec pied intégré/superplastique plus niveau à bulle STABILA EH 3027.



Description produit

La Plus Box SIMPLEX JARDINAGE/PAYSAGISME contient le maillet SIMPLEX et, en supplément, un niveau à bulle STABILA Type 80 AS, 20 cm. Le maillet SIMPLEX de 60 mm de diamètre (Art. 3027.260) avec combinaison d'embout en caoutchouc chargé / superplastique est le best-seller de la maison Halder. Grâce à sa forme judicieuse, l'embout en caoutchouc avec pied assure une position sûre de la tête du marteau et permet de moins se pencher, ce qui rend le travail plus ergonomique et préserve le dos. Cette combinaison de caoutchouc qui a fait ses preuves s'use très peu, est amortissante et sans odeur et dure beaucoup plus longtemps qu'un maillet en caoutchouc classique. L'embout en superplastique offre une plus grande force de frappe que l'embout en caoutchouc. Toutes les pièces sont interchangeables / montage ultérieur possible, donc très économique et respectueux de l'environnement.

Le niveau à bulle STABILA type 80 AS, 20 cm (Art. 19565) est un niveau précis et fiable au profil élancé. Le corps rectangulaire en aluminium renforcé Type 80 AS et la technologie de montage de STABILA garantissent précision et longue durée de vie. Les fioles et les surfaces de mesure sont parfaitement alignées les unes par rapport aux autres lors du processus de production puis solidement reliées entre elles. STABILA s'assure ainsi que le niveau à bulle mesure avec une précision absolue, même après de nombreuses années d'utilisation. Ce niveau à bulle tient ses promesses.

Caractéristiques du produit :


Coffret avantage avec maillet SIMPLEX plus niveau à bulle STABILA :

- Contient le maillet SIMPLEX de 60 mm de diamètre (Art. 3027.260) avec combinaison d'embouts en caoutchouc chargé avec pied (noir, mi-dur, amortissant, sans odeur, faible usure) / superplastique, blanc, mi-dur, très durable).
- Dernière version du best-seller de HALDER pour la construction/le paysagisme : L'embout en caoutchouc avec
- pied permet de travailler en préservant son dos et de moins se pencher.
- Toutes les pièces sont interchangeables / montage ultérieur possible, donc très économique et respectueux de l'environnement.
- Complété par un niveau à bulle STABILA Type 80 AS, 20 cm (Art. 19565).
 - Corps rectangulaire en aluminium avec rainures de renforcement – stabilité élevée et prise sûre lors du travail.
 - Des butées anti-dérapantes assurent une bonne stabilité lors du traçage - le niveau ne glisse pas.
 - Fioles de qualité STABILA pour une lisibilité optimale -
 - verre acrylique très transparent et résistant avec contours intérieurs polis et liquide de niveau fluorescent.
 - Niveau à bulle avec deux surfaces de mesure – mesures précises dans toutes les positions.
 - Équipement : 1 fiole horizontale, 1 fiole verticale, 2 surfaces de mesure avec revêtement.

Domaine d'application

Pour travaux de pavage

Informations détaillées

Dimensions Longueur x Largeur x Hauteur [in]	 [oz]	GTIN	Référence article
6,18 x 2,76 x 16,42	66,32	4030618313205	3027s024

Exemple d'application



Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.