

Maillets SIMPLEX • TPE souple / TPE moyen; avec boîtier en aluminium et manche en bois EH 3113.



Description produit

La série SIMPLEX 3113 dispose de la combinaison d'embouts TPE souple / TPE moyen. Les deux embouts sont des élastomères thermoplastiques et ne laissent pas de traces de couleur. Par rapport au maillet en caoutchouc traditionnel, ces embouts ne laissent pas de traces d'abrasion noires indésirables.

L'embout bleu en TPE souple (série 3201) est l'embout le plus souple de la gamme SIMPLEX. Il est très amortissant et convient donc aux travaux délicats. L'embout gris en TPE moyen de dureté moyenne (série 3203) permet une force de frappe plus élevée, comparable à celle de l'embout en caoutchouc chargé (série 3202).

Le boîtier en aluminium extra léger avec douille de protection du manche intégrée permet à l'utilisateur de bien contrôler et déterminer la force de frappe.

Cela permet de travailler des matières cassantes. Le manche en bois de qualité, absorbant les vibrations et ergonomique dispose d'une double-couche de vernis dans la zone de préhension, ce qui le rend insensible à l'encrassement. Suivant le principe SIMPLEX tous les composants sont interchangeables et adaptables. Cela n'épargne pas seulement la trésorerie, mais aussi les ressources.

Cette version est disponible de la taille D30mm à D60mm.

Caractéristiques du produit :

- Maillet SIMPLEX avec combinaison d'embouts TPE souple (bleu, souple, sans marquage) / TPE moyen (gris, moyennement dur, sans marquage).
- Boîtier en aluminium avec douille de protection du manche intégrée et grande résistance à la rupture
- Manche en bois de qualité, amortissant les vibrations, ergonomique ; double-couche de vernis dans la zone de préhension (insensible à l'encrassement)
- Toutes les pièces sont interchangeables / adaptables, le système est donc très économique et préserve les ressources.
- Disponible de la taille D30mm à D60mm.

Domaine d'application

Pose de margelles/pavés fragiles, pose de carrelage, positionner et ajuster des pièces à usiner légères/déliées, travaux de menuiserie, construction de meubles

Matières

Manche

- bois

Embout 1

- TPE souple, bleu
- sans marquage
- doux

Embout 2

- TPE moyen, gris
- sans marquage
- mi-dur

Boîtier

- aluminium

Informations détaillées

Ø	Dimensions		Longueur x Largeur x Hauteur [in]	[oz]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Référence article
1,18	3,54	11,61	11,61 x 3,54 x 1,18	6,53	4030618302681	AAA905c002	21-04-09-16	3113.030
1,57	4,53	12,80	12,80 x 4,53 x 1,57	12,17	4030618302698	AAA905c002	21-04-09-16	3113.040
1,97	5,31	14,57	14,57 x 5,31 x 1,97	22,40	4030618302704	AAA905c002	21-04-09-16	3113.050
2,36	5,91	15,94	15,94 x 5,91 x 2,36	29,98	4030618302711	AAA905c002	21-04-09-16	3113.060

Exemple d'application



Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.