

## FERROPLEX • Marteau et maillet en un EH 3677.



### Description produit

FERROPLEX est le marteau combiné 2-en-1 de Halder pour tous ceux qui ne veulent renoncer ni aux avantages d'un marteau en acier, ni aux avantages d'un maillet.

La tête de marteau est en acier trempé de qualité et soigneusement durcie par induction au niveau de la surface de frappe.

L'embout en nylon interchangeable à l'opposé offre d'excellentes caractéristiques de frappe et garantit une résistance et une durée de vie maximales. Il est composé d'une matière extrudée extrêmement homogène. Il est nettement plus résistant à l'usure et plus durable que les embouts en plastique injecté et il ne s'écaille pas, même à des températures négatives.

Le manche en tube d'acier incassable est entouré d'une poignée en caoutchouc ergonomique et antidérapante.

Le FERROPLEX est disponible dans les tailles D30mm avec un poids total de 600g et D35mm avec un poids total de 800g.

Caractéristiques produit

- Marteau combiné 2-en-1 (marteau en acier et maillet).
- Tête de marteau en acier trempé de haute qualité, surface de frappe durcie par induction.
- Embout interchangeable en nylon spécial d'une résistance maximale.
- Manche en tube d'acier incassable et poignée en caoutchouc ergonomique, antidérapante.
- Le revêtement de peinture en poudre résistant protège de la corrosion.
- Disponible dans les tailles D30mm (600g) et D35mm (800g).

### Domaine d'application

Travaux généraux de montage dans l'industrie, l'artisanat et l'automobile, travaux de maintenance/d'entretien, travaux d'installation

### Matières

#### Manche

- tube acier avec poignée caoutchouc ergonomique

#### Embout

- Nylon, blanc
- durs
- très résistant à l'usure
- pas d'écaillage
- amortit le bruit
- très grande force de frappe

#### Boîtier

- acier traité, trempée par induction

### Informations détaillées

Ø	Dimensions			Longueur x Largeur x Hauteur [in]	[oz]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	Référence article
1,18	4,09	11,42		11,42 x 4,09 x 1,18	21,16	4030618303039	AAA905c002	21-04-09-16	3677.030
1,38	4,09	11,61		11,61 x 4,09 x 1,38	28,22	4030618303046	AAA905c002	21-04-09-16	3677.035

Exemple d'application





## Conformité

### Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

### Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

### Contient des substances de la Proposition 65



En cas d'exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.