

Goujons filetés • DIN 6332 avec embout sphérique 22540.1362



Description produit

Les goujons filetés sont des vis de bridage qui peuvent transférer directement les forces via l'embout sphérique de pression. Dans la version en acier, la surface de pression de l'embout sphérique de pression est durcie.

Pour serrer des surfaces délicates, il est possible de fixer des patins EH 22560. (DIN 6311 et modèle bas) sur l'embout sphérique de pression. Le jonc du patin permet d'établir une connexion débranchable à la main entre le goujon fileté et le patin.

Ces goujons filetés avec embout sphérique de pression se distinguent particulièrement par le rayon "r" supplémentaire sur l'embout sphérique de pression (optimisation par rapport à la norme DIN 6332), qui facilite le montage dans le patin.

Le diamètre de l'embout sphérique de pression des goujons filetés est inférieur au diamètre central du filetage, qui permet de les visser également du côté du goujon.

Matières

- inox

Plus d'informations

Autres produits

- Patins, DIN 6311 et version basse

Plan



* Complété de r pour montage facilité DIN 6332

Informations détaillées

d ₁	l ₁	d ₂ h11	Dimensions				SW	[g]	Référence article
			d ₃	l ₂	l ₃	l ₄ ~			
à six pans creux (IS) – croquis 2, inox									
M6	50	4,5	4	6	2,5	52,1	3	7,6	22540.1362

Exemple d'application



Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.