

Tampons butée caoutchouc • cylindriques

25150.0452



Description produit

Utilisables comme butée élastique fin de course, pied d'appui etc.
La dureté est de $55 \pm 5^\circ$ Shore A. Autres duretés ($40 \pm 5^\circ$ Shore A et $70 \pm 5^\circ$ Shore A) sur demande.

Matières

Rondelle d'appui

- acier, zingué par galvanisation, chromaté bleu

Corps

- caoutchouc naturel (NR), noir

Vis

- acier, zingué par galvanisation, chromaté bleu

Plus d'informations

Autres produits

- Pieds de machines, absorbeur de chocs

Plan




croquis 1

croquis 2

Informations détaillées

Dimensions					Raideur R ~ [N/mm]	Charge admissible max. [N]	Course ~ [mm]	Température		Référence article	
d ₁	l ₁	d ₂	l ₂	s				min.	max.		[g]
[mm]								[°C]			
avec filetage – croquis 2, acier											
50	30	M10	28	2	327	2453	7,5	-30	80	118	25150.0452

Exemple d'application



Conformité

Conforme à la directive RoHS

Contient du plomb – Conforme selon les exceptions 6a / 6b / 6c.

Contient des substances SVHC >0,1 % m/m

Contient du plomb – Liste SVHC [REACH] au 23.01.2024.

Contient des substances de la Proposition 65



En cas d'exposition, le plomb peut être cancérigène et reprotoxique.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.