

Tampons butée caoutchouc-silicone • coniques

25151.0139



Description produit

En raison de la grande pureté du matériau, ce modèle convient à tous les domaines d'application avec des exigences d'hygiène élevées (industrie alimentaire, par exemple).
Utilisables comme butée élastique fin de course, pied d'appui etc.
Les tampons butée en caoutchouc-silicone ont une plage de températures d'utilisation supérieure aux tampons butée en caoutchouc.
La dureté est de $55 \pm 5^\circ$ Shore A. Autres duretés ($40 \pm 5^\circ$ Shore A et $70 \pm 5^\circ$ Shore A) sur demande.

Matières

Rondelle d'appui

- inox 1.4301

Corps

- caoutchouc-silicone

Vis


- inox 1.4301

Plus d'informations

Autres produits

- Tampons butée caoutchouc, coniques

Plan



Informations détaillées

Dimensions						Raideur R	Charge admissible max.	Course	min. max.	g	Référence article
d ₁	d ₂	l ₂	d ₃	l ₁	s	~	max.	~	min. max.	[g]	
[mm]						[N/mm]	[N]	[mm]	[°C]		
avec filetage – croquis 2											
38	M8	16	24,5	32	2	113	900	8	-30 200	46	25151.0139

Conformité

Conforme à la directive RoHS

Conforme à la directive 2011/65/CE et à la directive 2015/863.

Ne contient pas de substances SVHC

Pas de substances SVHC avec une teneur supérieure à 0,1% m/m – Liste SVHC [REACH] au 27.06.2024.

Ne contient pas de substances de la Proposition 65

Aucune des substances de la Proposition 65 présente.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ne contient pas de minerais de la guerre

Ce produit ne contient pas de substances classées comme "minerais de la guerre" telles que le tantale, l'étain, l'or ou le wolfram provenant de République démocratique du Congo ou de pays frontaliers.